



**Pikasyöttöjyrsin MFH mini, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/7mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	221965 40/7
GTIN	2050001942012
Tuoteluokka	250

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>3</sub>	33 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	1 mm
Terien lkm Z	7
KiinnitysreiänØ	16 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	73 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	78 mm
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	31,3 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	0,55 astetta

Asetuskulma κ	15 astetta
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------