



Työtasanne taitettavilla jaloilla, Tasanteen korkeus: 700 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	966540 700
GTIN	4045197801760
Tuoteluokka	92L

Kuvaus

Malli:

Portaat alumiinia ja taso alumiinikänsälevyä. Taittavat jalat, liukumattomat muovitulpat.

Standardi:**Gemäß DIN EN 131.**

Nousemistekniikan kantavuus: 150 kg

Työskentelykorkeus n.: 2,7 m

Tasanteen korkeus ilman kaidetta: 0,7 m

Tasanteen leveys: 1730 mm

Tasanteen syvyys: 290 mm

Paino: 10,3 kg

Tekninen kuvaus

Työskentelykorkeus n.	2,7 m
Tasanteen syvyys	290 mm
Tasanteen leveys	1730 mm
Paino	10,3 kg
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,7 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Koroketikkaat

