

Garant**Kavennin, Tyyppi: SU1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	354210 SU1
GTIN	4045197801777
Tuoteluokka	31E

Kuvaus**Malli:**

Kutistuslaite, jossa integroitu ilmajähdytys kutistuskohdassa.

Suurin mahdollinen kutistettavan työkalun pituus 500 mm.

Säilytystila vaihtolaipoille.

Kutistuslaite GARANT SU1.

Käyttö:

- Muotosidonnaiseen ilmajähdytykseen.
- KM- ja HSS-varsien kutistamiseen ja laajentamiseen.
- Kutistusalue Ø 3–32 mm.

Toimituksen sisältö:

- 4 vaihtolaippaa Ø 3 – 32 mm, nro 354240.
- Puristusrenkas.
- 1 pari lämpösuojakäsineitä.

Erikoistarvike:

- Sopiva alusta nro 354291.
- Varavaihtolaipat nro 354240.
- Työkalun peruskiinnittimet nro 354225 - 354227.
- Jähdytysadapteri ilmanjähdytykselle nro 354235 - 354236.
- Jähdytysyksikkö nro 354215 CU1.

Leveys: 700 mm
 Korkeus: 986 mm
 Syvyys: 533 mm
 Liitäntä: 3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
 Teho: 11 kW
 Paino: 45 kg

Tekninen kuvaus

Leveys	700 mm
Liitäntä	3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Teho	11 kW
Korkeus	986 mm
Paino	45 kg
Syvyys	533 mm
Sarja	SU1
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kavennin

Tarvikkeet

Puolanvaihtolaippa SU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Työkalun peruskiinnitin SK:lle SK-kartiovarrelle 40	354225 40
Puolanvaihtolaippa SU1 Kiinnitys-Ø:lle 20-32 mm	354240 20-32
Kuumuussuojakäsinepari TempDex 710 Käsineen koko 9	094630 9
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Työkalun peruskiinnitin SK:lle SK-kartiovarrelle 30	354225 30
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Työkalun peruskiinnitin SK:lle SK-kartiovarrelle 50	354225 50
Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354235 6-9
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 14-16 mm	354260 14-16

Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 10-12 mm	354265 10-12
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 10-12 mm	354260 10-12
Jäähdytysholkki 3° kiristys-Ø:lle D1 4 mm	354268 4
Puolanvaihtolaippa SU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm	354240 12-20
Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 18-20 mm	354260 18-20
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 6-8 mm	354260 6-8
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 25-32 mm	354260 25-32
Kuumuussuojakäsinepari TempDex 710 Käsineen koko 11	094630 11
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354236 6-9
Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Jäähdytysholkki 3° kiristys-Ø:lle D1 12 mm	354268 12
Kuumuussuojakäsinepari Käsineen koko 8	094645 8
Alakaappi kutistuslaitteelle Leveys 1500 mm	354291 1500
Jäähdytysholkkiaihio	354279
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 3-5 mm	354260 3-5
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 3-5 mm	354265 3-5
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Puolanvaihtolaippa SU1 Kiinnitys-Ø:lle 3-5 mm	354240 3-5
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Jäähdytysholkki 3° kiristys-Ø:lle D1 8 mm	354268 8
Jäähdytysholkki 3° kiristys-Ø:lle D1 10 mm	354268 10
Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Jäähdytysholkki 3° kiristys-Ø:lle D1 5 mm	354268 5
Kuumuussuojakäsinepari ActivArm [®] 42-474 Käsineen koko 10	094620 10
Jäähdytysholkki 3° kiristys-Ø:lle D1 6 mm	354268 6

Jäähdytysholkki 3° kiristys-Ø:lle D1 3 mm	354268 3
Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 6-8 mm	354265 6-8