

Garant**Keskittävä kiinnitin, neutraali, Leukaväli A: 80mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360133 80
GTIN	4045197801296
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

Keskittävä kiinnitin joustavaan käyttöön.

- **Täydellinen toimintavarmuus kapseloinnin ansiosta.**
- **Suuri toistotarkkuus 0,02 mm.**
- **Vaihteleva keskiöasetus $\pm 0,02$ mm.**
- **Käyttöpinnat karkaistut.**
- **Erittäin vankka työkaluteräsrakenne, pinta suojattu pikanitruuksella.**

Etu:

Monikäyttöinen.

- **Joustavan kevyt.**

Käyttö:

Ihanteellinen 5 sivun työstöön, sopii hyvin aihoiden kiinnitykseen.

Sopii:

Suoraan konepöytään, vaihtolavaan tai 3-sakaraiseen konsoliin nro 360156.

Toimituksen sisältö:

Mukana hylsyavainsarja nro 642700 koko E12.

Sisält 2 kiinnitysrautaa.

Erikoistarvike:

Kiinnitysleukavaihtoehdot nro 360135 – 360151.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskiinnitysvoima	17 kN
Leveys	80 mm
Liikepituus	22 mm
Leukaväli A	80 mm
Korkeus	50,2 mm
Pituus	110 mm
Vääntömomentti	40 Nm
Paino	2,5 kg
Sopii värikoodiin	ZC 80
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Grip-päällileukapari tyypille 80	360143 80
KM-päällileukapari tyypille 80	360135 80
KM-päällileukapari tyypille 80	360138 80
Prismaleukapari tyypille 80	360148 80
KM-päällileukapari tyypille 80	360136 80
Päällileukapari, pehmeä tyypille 80	360145 80
Grip-päällileukapari tyypille 80	360142 80
Grip-päällileukapari tyypille 80	360140 80
Päällileukapari, pehmeä tyypille 80	360146 80
KM-päällileukapari tyypille 80	360137 80
Grip-päällileukapari tyypille 80	360141 80