

**Garant****Kierteitysistukka MLA IK 50 bar, Varren Ø 25 mm, Kierteenleikkausalue: M6-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	338121 M6-20
GTIN	4045197801968
Tuoteluokka	31M

**Kuvaus****Malli:**

- Pituuden hienotasaus vaimennustoiminnon avulla.
- Kierretapin kestoikä pitenee jopa 300 %.
- Sisäinen jäähdytysaineen syöttö 50 baariin saakka.
- Varma kiinnitys pikavaihtopitimiin ER-kiristysholkeille.
- Pyörintä kartiovarsi kartioon käyttökohteisiin < 3 µm.

**Käyttö:****Synkronikaralla varustetut työstökeskukset.**

- Kierretapin/synkronikaran nousuerojen tasaukseen.
- Kierretapin nousutoleranssien tasaukseen.

**Erikoistarvike:**

ER-kiristysholkit, ks. nro 308881–309240 (koot ER 11 / 16 / 25). ER-kierretapin kiristysholkit, nelikulmaiset, ks. nro 309399–309413 (koot ER 11 / 16 / 25).

Pikavaihtopitimet ja jatkokappaleet, katso nro 338120–338142.

Kiinnityspultit, katso nrot 308600 – 308806.

Jäähdytysnesteputki HSK:lle, ks. nro 309880.

Hylsyavain HSK:lle, ks. nro 309890.

**Huomautus:**

Maksimikierrosnro 4 000 min<sup>-1</sup>.

**Tekninen kuvaus**

Pituudentasaus, työntö	0,2 mm
Ulko-Ø D	60 mm
Pituudentasaus, veto	1 mm
Sopii ER-kokoihin	25
Sisä-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Ulkonema A-mitta	56 mm
Sovitin	Varren Ø 25 mm
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka