


**Alumiiniteippi, Leveys×pituus(mm×m): 50X55****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083635 50X55
GTIN	2050001712301
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

Pehmytaluiniteippi soveltuu galvanointiin, heijastaa voimakkaasti kuumuutta ja valoa ja on sään- ja kemikaalinkestävä.

3M™ 431 -teipillä on erinomaiset tiivistysominaisuudet, koska se eristää hyvin kosteuden. Se soveltuu ongelmitta pitkäaikaiseen käyttöön.

Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Liimamassa: Akrylaatti

Väri: hopea

Pituus: 55 m

Leveys: 50 mm

Paksuus: 0,09 mm

Tekninen kuvaus

Paksuus	0,09 mm
Leveys	50 mm
Valmistajamerkintä	431

Väri	hopea
Pituus	55 m
Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
Säilytyslämpötila	20 °C
Erytisominaisuus	UV-säteilyn kestävä
Erytisominaisuus	kosteudenkestävä
Teippityyppi	Yksisivuinen
Lineri olemassa	ei
lämmönkestävyys enintään	-55 - 155 °C
Rungon materiaali	alumiini
Vetolujuus	3,38 N/mm
Liimamassa	Akrylaatti
Venymiskyky	5 %
Varaston ilmankosteus	50 %
Käyttö	Vaipoitus
Käyttö	Saumaus
Käyttö	Tiivistys
Käyttö	Peittäminen
Käyttö	Eristys
Liimausvoima teräksessä	0,44 N/mm
Tuotetyyppi	Teippi