HOLEX

TKM-tehopora Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7: 5,6mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	122398 5,6
GTIN	4045197426567
Tuoteluokka	12E

Kuvaus

Malli:
Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto – siksi kärjen keskitystarkkuus on **erittäin hyvä. Suorat pääsärmät,** kevyesti pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja.
Huomautus:
Lastu-urien pituus $L_C = L_2 + 1{,}5 \times D_C$.

Tekninen kuvaus

Nimellis-⌀ D_C	5,6 mm
Varren toleranssi	h6
Terien lkm Z	2
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm^2	0,07 mm/kierr,
Lastu-urien pituus L_c	28 mm
Toleranssi, nimellis-⌀	m7
varren ⌀ D_s	6 mm
Kokonaispituus L	66 mm
Standardi	DIN 6537 K
suositeltu suurin poraussyvyys L_2	19,6 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Malli	4×D

Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HE, h6
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	140 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Teräs < 500 N/mm²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 750 N/mm²	soveltuu	75 m/min	P
Teräs < 900 N/mm²	soveltuu	65 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm²	sopii rajoituksin	60 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm²	sopii rajoituksin	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	soveltuu	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	soveltuu	30 m/min	M
GG	sopii rajoituksin	70 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		