



## Kovametallikärkinen betonipora "CYL-3", Poran Ø: 3 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	786005 3
GTIN	3165140186674
Tuoteluokka	76K

### Kuvaus

#### Malli:

Sitkeänkovat kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.

**Isku- ja vakiorakoneet** – luja kovametallinen leikkuuterä.

#### Käyttö:

Tarkoitettu lähinnä **tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella** betoniin, seinärakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.

Myös kova- ja pehmytpuun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen.

Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.

Varsi: Lieriövarsi

Kierukkaosan pituus: 40 mm

Kokonaispituus: 70 mm

Varren Ø: 3 mm

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	70 mm
Varren Ø	3 mm
Poran Ø	3 mm
Kierukkaosan pituus	40 mm
Terien lkm Z	2
Lastuava aine	KM
Standardi	ISO 5468
Standardi	DIN 8039

Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	Lieriövarsi
Tuotetyyppi	Kivipora