



Kovametallikärkinen betonipora "CYL-3", Poran Ø: 5,5 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	786005 5,5
GTIN	3165140186711
Tuoteluokka	76K

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovat kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.

Isku- ja vakiorakoneet – luja kovametallinen leikkuuterä.

Käyttö:

Tarkoitettu lähinnä **tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella** betoniin, seinärakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.

Myös kova- ja pehmytpuun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen.

Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.

Varsi: Lieriövarsi

Kierukkaosan pituus: 50 mm

Kokonaispituus: 85 mm

Varren Ø: 5,5 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	85 mm
Varren Ø	5,5 mm
Terien lkm Z	2
Kierukkaosan pituus	50 mm
Poran Ø	5,5 mm
Lastuava aine	KM
Standardi	ISO 5468
Standardi	DIN 8039

Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	Lieriövarsi
Tuotetyyppi	Kivipora