



## Kovametallinen monikäyttöpora "CYL-9", Poran Ø: 10 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	787005 10
GTIN	3165140044875
Tuoteluokka	76K

### Kuvaus

#### Malli:

Kovametalliterä, **teräväksi hiotut särmät ja monikäyttöinen leikkuukulma. Keskityshionnan ansiosta** pora pureutuu tarkasti myös koviin pintoihin. Varsi nuorrutettua erikoisterästä.

#### Käyttö:

Soveltuu erilaisten materiaalien poraamiseen myös samassa työvaiheessa:

- **Tiilet, kaasubetoni, kevytrakennemateriaalit, muovit.**
- **Laatat, keramiikka, marmori, lasi.**
- **Betoniraudat.**

#### Huomautus:

- **Huom: Poraus vain ilman iskua!**
- **Nopeampaa poraamista ja enemmän poranreikiä akunlatauskertaa kohden kuin iskuporakoneilla.**

Varsi: Lieriövarsi

Kierukkaosan pituus: 80 mm

Kokonaispituus: 120 mm

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Poran Ø	10 mm
Kokonaispituus	120 mm
Kierukkaosan pituus	80 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	ei iskuporausta
Varsi	Lieriövarsi

Tuotetyyppi

Monikäyttöpora