

Garant**Hiomapää, Pään Ø, pään pituus, muoto: 1125L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553100 1125L
GTIN	4045197802736
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät tukevasti paikoillaan keskipakovoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

Uritettu elastinen kumirunko, teräsvarsi.

Käyttö:

Erityisesti työkalunvalmistuksen viimeistelytyöihin vaikeapääsyisissä kohdissa.

Sopii:

Hiomatuppilot nro 553035 – 553328.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosuku	40000 min ⁻¹
Pään Ø	11 mm
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	25 mm
Tuotetyyppi	Hiomapää