

Garant**Hiomalaikka (CER), Ø 50,8 mm, Rakeisuus: 120****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554012 120
GTIN	4045197802347
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Muovikierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

Erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä itsestään teroittuvan keramiikkarakeen (CER) ansiosta.

Käyttö:

Käytä kovaa tukilaikkaa nro 554089.

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Huomautus:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 573510.

Tekninen kuvaus

Hioma-aine	Keramiikkarake (CER)
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Hioma-aineen alusta	Kuitualusta

Tuotenimen määrite	Ø 50,8 mm
Enimmäiskierrosuku	25000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 50 mm	554092 50
Muovinenaluslaikka, varren Ø 6 mm Ulko-Ø 50 mm	554090 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkova Ulko-Ø 50 mm	554089 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmpehmeä Ulko-Ø 50 mm	554091 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 50 mm	554093 50