

Garant**Timanttihiomakarasarja, 10-os. D126, D, Karalaikkojen lkm: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	552810 10
GTIN	4045197803139
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Valikoimassa valikoidut hiomakararat, käytetyimmät muodot ja mitat. Varren Ø 3 mm.

Käyttö:

Kovametallille, tekniselle keramiikalle, harmaa- ja pallografiittivalulle, lasille, CFK/GFK:lle.

Toimituksen sisältö:

1 karalaikka muoto.

Sylinteri nro 552500 koot 1; 2; 3; 5;

kuula nro 552600 koot 1; 2; 3; 4; 6;

suippokaari nro 552700 G0307.

Tekninen kuvaus

Varren Ø	3 mm
Karalaikkojen lkm	10
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D

Tuotetyyppi

Karalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Kovametalli	soveltuu	15-20 m/s	
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu	15-20 m/s	
kivi	soveltuu	15-20 m/s	
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

Timanttikaralaikatgalvaaniset D126 Muoto G0307	552700 G0307
Timanttikaralaikatgalvaaniset D126 Pään Ø 1 mm	552600 1
Timanttikaralaikatgalvaaniset D126 Pään Ø 2 mm	552600 2
Timanttikaralaikatgalvaaniset D126 Pään Ø 6 mm	552600 6
Timanttikaralaikatgalvaaniset D126 Pään Ø 1 mm	552500 1
Timanttikaralaikatgalvaaniset D126 Pään Ø 5 mm	552500 5
Timanttikaralaikatgalvaaniset D126 Pään Ø 3 mm	552600 3
Timanttikaralaikatgalvaaniset D126 Pään Ø 3 mm	552500 3
Timanttikaralaikatgalvaaniset D126 Pään Ø 2 mm	552500 2
Timanttikaralaikatgalvaaniset D126 Pään Ø 4 mm	552600 4