

Garant**CBN-hiomakarasarja, 10-os. B126, CBN, Karalaikkojen lkm: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	552820 10
GTIN	4045197803146
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Valikoimassa valikoidut hiomakararat, käytetyimmät muodot ja mitat. Varren Ø 3 mm.

Käyttö:

Kaikki **karkaistut, nuorrutetut** ja runsasseosteiset teräkset.

Toimituksen sisältö:

1 karalaikka muoto.

Sylinteri nro 552550 koot 1; 2; 3; 4; 5; kuula nro 552650 koot 1; 2; 3; 4; 6.

Tekninen kuvaus

Varren Ø	3 mm
Karalaikkojen lkm	10
Hioma-aine	Kuutiohilainen boorinitridi
Hioma-aineen lyhenne	CBN
Tuotetyyppi	Karalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	20-30 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	20-30 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	20-30 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	20-30 m/s	H
INOX	soveltuu	20-30 m/s	
Ti	soveltuu	20-30 m/s	
GG(G)	soveltuu	20-30 m/s	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

CBN-karalaitkatgalvaaniset B126 Pään Ø 5 mm	552550 5
CBN-karalaitkatgalvaaniset B126 Pään Ø 4 mm	552550 4
CBN-karalaitkatgalvaaniset B126 Pään Ø 6 mm	552650 6
CBN-karalaitkatgalvaaniset B126 Pään Ø 1 mm	552550 1
CBN-karalaitkatgalvaaniset B126 Pään Ø 4 mm	552650 4
CBN-karalaitkatgalvaaniset B126 Pään Ø 2 mm	552650 2
CBN-karalaitkatgalvaaniset B126 Pään Ø 3 mm	552550 3
CBN-karalaitkatgalvaaniset B126 Pään Ø 1 mm	552650 1
CBN-karalaitkatgalvaaniset B126 Pään Ø 3 mm	552650 3
CBN-karalaitkatgalvaaniset B126 Pään Ø 2 mm	552550 2