

Klauke®**Suuret puristuspihdit, Tyyppi: K05SYNCRO****Tilautiedot**

Tilausnumero	729905 K05SYNCRO
GTIN	4012078000079
Tuoteluokka	76C

Kuvaus**Malli:**

Tehokas pää, välitys ja sisäiset, kierrettävät profiilikiekot. Putkikahva, jossa muovikuoret. Profiilikiekkojen poikkileikkauskohdistus näkyvillä. Profiilikiekkojen säätö yhdellä kädellä. Taatusti turvallinen poikkileikkauksen kohdistus synkronoidun profiilikiekkojen säädön ansiosta. Ergonominen 2-komponenttikahva ja liukumissuoja molemmilla puolilla.

Käyttö:

Eristämättömille **putkikaapelikengille** ja **-liittimille** (normaalimalli).

Huomautus:

Ei DIN-standardin mukaisille puristuskaapelikengille ja ranskalaisille CNF-kaapelikengille. DIN- ja ranskalaisille CNF-kaapelikengille puristuspihdit saatavana tilauksesta.

Tekninen kuvaus

johdinpoikkipinnoille	6 - 50 mm ²
Kokonaispituus	390 mm
Paino	1,2 kg
Tuotetyyppi	Puristuspihdit

Tarvikkeet

Puristusleuka-vaihtosarja Tyypin K05SYNCRO

729915 K05SYNCRO