

Garant**RC.X 1003, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260640 HB7020
GTIN	4045197801845
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

RC.X 1003 HB7020 lastunmurtaja: SM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7020
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	SM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	RCMX 1003
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä