

Garant**RC.X 1204, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260650 HB7020
GTIN	4045197801869
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

RC.X 1204 HB7020 lastunmurtaja: SM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mmSyöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7020
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	RCMX 1204
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä