

**Combidisc®-hiomalaikka timantti, Ø 50,8 mm, Rakeisuus: 120****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554033 120
GTIN	4007220750490
Tuoteluokka	55G

**Kuvaus****Malli:**

Muovikierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

Hiomalaikat, timanttirae (D) **erittäin koville materiaaleille** kuten kovametallille, lasille, keramiikalle, CFK/GFK:lle ja kulumisensuojapinnoitteille (esim. emalille). Käyttö kovilla tai keskikovilla hiomalaikoilla.

**Käyttö:**

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

**Huomautus:**

**Roloc™ Bristle-Disc** alkaen numerosta 573510.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	120
Kiekon Ø	50,8 mm
Vastaa raekokoa	126 µm
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D

Tuotenimen määrite	Ø 50,8 mm
Enimmäiskierrosuku	7500 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Kovametalli	soveltuu		
Ti	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Muovinenaluslaikka, varren Ø 6 mm Ulko-Ø 50 mm	554090 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 50 mm	554092 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 50 mm	554093 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkova Ulko-Ø 50 mm	554089 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmpehmeä Ulko-Ø 50 mm	554091 50