

**Combidisc®-hiomalaikka timantti, Ø 50,8 mm, Rakeisuus: 220****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554033 220
GTIN	4007220750506
Tuoteluokka	55G

Kuvaus**Malli:**

Muovikierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

Hiomalaikat, timanttirae (D) **erittäin koville materiaaleille** kuten kovametallille, lasille, keramiikalle, CFK/GFK:lle ja kulumisensuojapinnoitteille (esim. emalille). Käyttö kovilla tai keskikovilla hiomalaikoilla.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Huomautus:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 573510.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	220
Kiekon Ø	50,8 mm
Vastaa raekokoa	76 µm
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D

Tuotenimen määrite	Ø 50,8 mm
Enimmäiskierrosuku	7500 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Kovametalli	soveltuu		
Ti	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkova Ulko-Ø 50 mm	554089 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 50 mm	554092 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 50 mm	554093 50
Muovinenaluslaikka, varren Ø 6 mm Ulko-Ø 50 mm	554090 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmpehmeä Ulko-Ø 50 mm	554091 50