



Hiomalaikka, monikerroksinen (CER) Purple Grain Multi, Ø 115 mm, Rakeisuus: 36



Tilaustiedot

Tilausnumero	566355 36
GTIN	4027497569465
Tuoteluokka	53L

Kuvaus

Malli:

Kolmikerroksinen hiomalaikka keraamisella hiomarakeella (CER) ja integroidulla M14-kierrekiinnityksellä. Alemmat kerrokset kuluvat tasaisesti pois ja vapauttavat niiden päällä olevan kerroksen. Kuituhiomalaikan **tehokas hionta** yhdistettynä **liuskahiomalaikan hiljaiseen käyntiin** ja pidempään käyttöikään.

Käyttö:

Kovien ja karheiden materiaalien hiontaan käsiteltäessä tasoja ja särmiä.

Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	125 mm
Valmistajamerkintä	Purple Grain Multi
Rakeisuus	36
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
Kierre	M14
Tukialusta	Lasikuitutukilaikka

optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	Keramiikka
optimoitu materiaalille	teräs
suositeltu hiontakulma	5-15 astetta
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Kerrosten lkm	3
Tuotetyyppi	Hiomalaikka