



Hiomalaikka, monikerroksinen (CER) Purple Grain Multi, Ø 125 mm, Rakeisuus: 36



Tilaustiedot

Tilausnumero	566356 36
GTIN	4027497569472
Tuoteluokka	53L

Kuvaus

Malli:

Kolmikerroksinen hiomalaikka keraamisella hiomarakeella (CER) ja integroidulla M14-kierrekinnityksellä. Kuituhiomalaikan **tehokas hionta** yhdistettynä **liuskahiomalaikan hiljaiseen käyntiin** ja pidempään käyttöikään.

Alemmat kerrokset kuluvat tasaisesti pois ja vapauttavat niiden päällä olevan kerroksen.

Käyttö:

Tasojen ja särmien käsittely.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	Purple Grain Multi
Kiekon Ø	115 mm
Rakeisuus	36
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
Kierre	M14
Tukialusta	Lasikuitutukilaikka

optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	Keramiikka
suositeltu hiontakulma	5-15 astetta
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Kerrostien lkm	3
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		