



## Kaksinopeuksinen porakone, Tyyppi: 720554



### Tilaustiedot

Tilausnumero	075150 720554
GTIN	4014586882512
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

- **Pienikokoinen kaksinopeuksinen käsiporakone poraamiseen, upotukseen, kierteitykseen ja ruuvaukseen.**
- **Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö herkkään aloitusreikäporaukseen ja ruuvaukseen.**
- **Integroitu kytkin, jossa on käyttömukavuutta parantava suunnanvaihtokytkin.**

Hammastettu lisäkahva takaa varman pidon (lukitus).

#### Etu:

Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää pikakiinnitysporaistukan ja kiristysvoiman varmistimen, 1 lisäkädensijan.

#### Huomautus:

Sopivat kierukkaporat löytyvät alkaen numerosta 114000.

### Tekninen kuvaus

Kierukkaporan enimmäis-Ø, puu 2 vaihde	25 mm
Tehonkulutus	500 W
Kierukkaporan enimmäis-Ø, puu 1 vaihde	35 mm
Valmistajamerkintä	BOP 10-2

kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs 1 vaihde	10 mm
Poraistukkakiinnitys	1/2 tuumaa – 20 UNF
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs 2 vaihde	8 mm
Paino	2 kg
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Poraistukan kiristysalue	1,5 - 13 mm
Kierroslukualue 1 vaihde	0 - 700 min <sup>-1</sup>
Kierroslukualue 2 vaihde	0 - 2250 min <sup>-1</sup>
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppi	Porakone