



Kaksinopeuksinen porakone, Tyyppi: 720555



Tilaustiedot

Tilausnumero	075150 720555
GTIN	4014586882567
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

- Pienikokoinen kaksinopeuksinen käsiporakone poraamiseen, upotukseen, kierteitykseen ja ruuvaukseen.
- Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö herkkään aloitusreikäporaukseen ja ruuvaukseen.
- Integroitu kytkin, jossa on käyttömukavuutta parantava suunnanvaihtokytkin.

Hammastettu lisäkahva takaa varman pidon (lukitus).

Etu:

Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pikakiinnitysporaistukan ja kiristysvoiman varmistimen, 1 lisäkädensijan.

Huomautus:

Sopivat kierukkaporat löytyvät alkaen numerosta 114000.

Tekninen kuvaus

Poraistukan kiristysalue	1,5 - 13 mm
Paino	2 kg
Kierukkaporan enimmäis-Ø, puu 1 vaihde	37 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs 2 vaihde	10 mm

kierukaporan enimmäis-Ø, teräs 1 vaihde	13 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Valmistajamerkintä	BOP 13-2
Poraistukkakiinnitys	1/2 tuumaa – 20 UNF
Tehonkulutus	550 W
Kierukaporan enimmäis-Ø, puu 2 vaihde	27 mm
Kierroslukualue 1 vaihde	0 - 680 min ⁻¹
Kierroslukualue 2 vaihde	0 - 2200 min ⁻¹
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppi	Porakone