


HOLEX**Liuskakaralaikka (A), Rae 80, Pään Øxpään leveys: 3/30X10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554200 3/30X10
GTIN	4045197803283
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.

Hiomaliuskoissa **normaalikorundi (A)** -pinnoite.

Käyttö:

Erityisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaikat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.

Tekninen kuvaus

Varren Ø	3 mm
Rakeisuus	80
Pään Ø	30 mm
Enimmäiskierrosluku	18000 min ⁻¹
Suositteltu kierrosluku	16000 min ⁻¹
Pään leveys	10 mm
Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)
Hioma-aineen lyhenne	A

Tuotenimen määrite	Rae 80
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kuiva	soveltuu		