



NC-koneruuvipuristin TITAN 2, Tyyppi: 160M



Tilaustiedot

Tilausnumero	361302 160M
GTIN	4250364402903
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Malli:

Liukupinta induktiokarkaistu. Sivut, ylä- ja alapuoli hiottu.

Ominaispiirre:

Kiristin modulaariseen kiinnitysjärjestelmään.

Tehostettu työisku aihoiden turvalliseen kiinnittämiseen alasetoiminnolla.

Leuassa M12- lieriökantaruuvit.

8 mm upotettu kiinnitysreuna alasetossa, 3 mm tartuttaessa.

Kiinnitys mahdollinen lähellä neutraalia viistettä

.Aiempien mallien kiinnitysleuat ovat yhteensopivia.

Jäähdytysaineen ja lastujen poistoaukko. Tarkat ohjausurat.

Kierteet työkappaleen tukea ja jatkokappaletta varten.

Enimmäiskiristysvoima 40 kN.

Tunnus:

Käyttö pystysuorassa mahdollinen.

Etu:

Tarkka, voimakas monitoiminen koneruuvipuristin.

- **Luotettava aihion kiristys koneruuvipuristimella, erikoispitkä työisku.**
- **Tarkka viimeistely, perusrunko työstetty joka puolelta.**

Toiminto:

Kiristäminen vain säädettävällä vääntömomenttiavaimella (enintään 30 Nm).

Erytynen puristusruuvi ja mekaaninen tehostin.

Käyttö:

Perinteiseen kiinnittämiseen, tarttumiskiinnittämiseen ja

alasetokiinnittämiseen. Aihoiden sekä poltto- ja sahauskappaleiden **kiinnitys** puristamalla **karkaistuja ja vaihdettavia tartuntakärkiä** työkappaleeseen. Sopii kaikille materiaaleille n. 1000 N/mm² lujuteen asti. Käytettävissä vaaka-asennossa ja sivuttain.

Toimituksen sisältö:

Mukana 3 tappiavainta, 12-kulmainen holkkiavainkärki SW 14, 4 kiinnityskäpälää.

Erikoistarvike:

- **Leuat nro 361331 - 361970.**
- **Momenttiavain nro 656050 koko 60.**
- **Sovitinlevy leukapikaliittimeen Xtric nro 361293 ja 361294, koko.125.**
- **Sovitinlevyt nro 361297 ja 361298, koko 125**

Huomautus:

Kiinnitysvälin levennys mahdollista perusrungolla nro 360420 koko 160.

Tekninen kuvaus

tyyppi	160M
Kokonaispituus L	587 mm
f	21 mm
Perusrungon korkeus c	115 mm
Poikittaisura	20 mm
m	234 mm
g	30 mm
Paino	68 kg
Perusrungon leveys B	164 mm
Pitkittäisura	20 mm
r	164 mm
Perusrungon pituus a	530 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	Titan2/TitanSense
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

5-sivuinen leuka tyyppille FIX	361361 FIX
Alasvetosarjan laukku tyyppille 1	361346 1
Porrasleukojen tartuntakärjetliikkuva tyyppille 160	361347 160

5-sivuinen leuka tyypille MOBIL	361361 MOBIL
Alasvetosarjan laukku tyypille 2	361346 2
Grip-insertti kovametallia, korkeus 7,1 - 8,6 mm Tyyppi	361242
Porrasleukojen tartuntakärjetkiinteä tyypille 160	361348 160
Laukkusarja (5-sivuiselle leualle)	361365
Työkappaleen tuki	360555
Grip-insertti, 2 kärkeä, korkeus 5,2 – 6,7 mm Tyyppi	361240