




## NC-koneruuvipuristin TITAN 2, kiristysvoiman mittaustoiminto "Clamp assist", Tyyppi: 125K



### Tilaustiedot

Tilausnumero	361304 125K
GTIN	4250364402859
Tuoteluokka	34A

### Kuvaus

#### Malli:

#### Ominaispiirre:

Kiristin modulaariseen kiinnitysjärjestelmään.

#### Tehostettu työisku aihoiden turvalliseen kiinnittämiseen alasetoiminnolla.

Leuassa M12- lieriökantaruuvit.

8 mm upotettu kiinnitysreuna alasetossa, 3 mm tartuttaessa.

Kiinnitys mahdollinen lähellä neutraalia viistettä

.Aiempien mallien kiinnitysleuat ovat yhteensopivia.

Jäähdytysaineen ja lastujen poistoaukko. Tarkat ohjausurat.

Kierteet työkappaleen tukea ja jatkokappaletta varten.

Enimmäiskiristysvoima 40 kN.

Liukupinta induktiokarkaistu. Sivut, ylä- ja alapuoli hiottu.

#### Tunnus:

Käyttö pystysuorassa mahdollinen.

#### Etu:

Tarkka, voimakas monitoiminen koneruuvipuristin.

· **Luotettava aihion kiristys koneruuvipuristimella, erikoispitkä työisku.**

· **Tarkka viimeistely, perusrunko työstetty joka puolelta.**

#### Toiminto:

**Kiristäminen vain säädettävällä vääntömomenttiavaimella (enintään 30 Nm).**

Erytinen puristusruuvi ja mekaaninen tehostin.

Puristuskarassa mittausanturit, täysin kapseloitu. Puristusvoimien välitys radioteitse (2,4 GHz) mittausjärjestelmään nro 361306. Ei ole arka värinöille, jäähdytysainesuojaus.

#### Käyttö:

**Perinteiseen kiinnittämiseen, tarttumiskiinnittämiseen ja alusvetokiinnittämiseen.** Aihoiden sekä poltto- ja sahauskappaleiden **kiinnitys** puristamalla **karkaistuja ja vaihdettavia tartuntakärkiä** työkappaleeseen. Sopii kaikille materiaaleille n. 1000 N/mm<sup>2</sup> lujuuteen asti. Käytettävissä vaaka-asennossa ja sivuttain.

**Todellisten** kiristysvoimien mittaamiseen ja tarkistamiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana 3 tappiavainta, 12-kulmainen holkkiavainkärki SW 14, 4 kiinnityskäpälää.

**Erikoistarvike:**

Leuat katso nrot 361331 – 361970.

Vääntömomenttiavain nro 656050 koko 60.

**Huomautus:**

Elektroninen vastaanotin Clamp Assist, ks. nro 361306. Kiinnitysvälin levennys mahdollista perusrungolla nro 360420 koko 125.

Paino: 22 kg

Kokonaispituus L: 318 mm

Perusrungon pituus a: 280 mm

Perusrungon leveys B: 126 mm

Perusrungon korkeus c: 100 mm

f: 21 mm

## Tekninen kuvaus

Perusrungon leveys B	126 mm
r	77 mm
Perusrungon korkeus c	100 mm
m	139 mm
Perusrungon pituus a	280 mm
f	21 mm
Poikittäisura	20 mm
Kokonaispituus L	318 mm
tyyppi	125K
g	24 mm
Pitkittäisura	20 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	Titan 2
Paino	22 kg
Sarja	Titan 2

Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin
-------------	-------------------

## Tarvikkeet

Grip-insertti kovametallia, korkeus 7,1 - 8,6 mm Tyyppi	361242
Korotuslevy tyypille 125K	361230 125K
Porrasleukojen tartuntakärjet liikkuva tyypille 125	361347 125
Puristusvoiman mittausjärjestelmä "Clamp assist" Tyyppi CA	361306 CA
Työkappaleen tuki	360555
Työkappaleen tuki 3-ulotteinen Tyyppi 125	360435 125
5-sivuinen leuka tyypille MOBIL	361361 MOBIL
Grip-insertti, 2 kärkeä, korkeus 3,7 – 5,2 mm Tyyppi	361238
5-sivuinen leuka tyypille FIX	361361 FIX
Grip-insertti korkeus 5,5 mm pyöreä Tyyppi	361250
Kavennetut tartuntaleuat, 64 mm liikkuva tyypille 125	361355 125
Kavennetut tartuntaleuat, 64 mm kiinteä tyypille 125	361356 125
Tukileuat heilurimainen, liikkuva tyypille 125	361336 125
Grip-insertti, 2 kärkeä, korkeus 5,2 – 6,7 mm Tyyppi	361240
Kavennettu leuka liikkuva tyypille 125	361353 125
Porrasleukojen tartuntakärjet kiinteä tyypille 125	361348 125
Laukkusarja (5-sivuiselle leualle)	361365
Kavennettu leuka kiinteä tyypille 125	361354 125
Alasvetosarjan laukku tyypille 2	361346 2
Alasvetosarjan laukku tyypille 1	361346 1
Grip-insertti, 4 kärkeä, korkeus 3,7 – 5,2 mm Tyyppi	361241
Tukileuat liikkuva, jäykkä tyypille 125	361340 125
Tukileuat kiinteä tyypille 125	361331 125
	361245

Pinnoitettu kiinnitysholkki, korkeus 5,2 - 6,7 mm tasainen  
Tyypit

---