




## NC-koneruuvipuristin TITAN 2, kiristysvoiman mittaustoiminto "Clamp assist", Tyyppi: 125M



### Tilaustiedot

Tilausnumero	361304 125M
GTIN	4250364402866
Tuoteluokka	34A

### Kuvaus

#### Malli:

#### Ominaispiirre:

Kiristin modulaariseen kiinnitysjärjestelmään.

#### Tehostettu työisku aihoiden turvalliseen kiinnittämiseen alasetoiminnolla.

Leuassa M12- lieriökantaruuvit.

8 mm upotettu kiinnitysreuna alasetossa, 3 mm tartuttaessa.

Kiinnitys mahdollinen lähellä neutraalia viistettä

.Aiempien mallien kiinnitysleuat ovat yhteensopivia.

Jäähdytysaineen ja lastujen poistoaukko. Tarkat ohjausurat.

Kierteet työkappaleen tukea ja jatkokappaletta varten.

Enimmäiskiristysvoima 40 kN.

Liukupinta induktiokarkaistu. Sivut, ylä- ja alapuoli hiottu. Sisältää reiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, pistomitta 200 mm.

#### Tunnus:

Käyttö pystysuorassa mahdollinen.

#### Etu:

Tarkka, voimakas monitoiminen koneruuvipuristin.

· **Luotettava aihion kiristys koneruuvipuristimella, erikoispitkä työisku.**

· **Tarkka viimeistely, perusrunko työstetty joka puolelta.**

#### Toiminto:

**Kiristäminen vain säädettävällä vääntömomenttiavaimella (enintään 30 Nm).**

Erytinen puristusruuvi ja mekaaninen tehostin.

Puristuskarassa mittausanturit, täysin kapseloitu. Puristusvoimien välitys radioteitse (2,4 GHz) mittausjärjestelmään nro 361306. Ei ole arka värinöille, jäähdytysainesuojaus.

#### Käyttö:

**Perinteiseen kiinnittämiseen, tarttumiskiinnittämiseen ja alavetokiinnittämiseen.** Aihoiden sekä poltto- ja sahauskappaleiden **kiinnitys** puristamalla **karkaistuja ja vaihdettavia tartuntakärkiä** työkappaleeseen. Sopii kaikille materiaaleille n. 1000 N/mm<sup>2</sup> lujuuteen asti. Käytettävissä vaaka-asennossa ja sivuttain.

**Todellisten** kiristysvoimien mittaamiseen ja tarkistamiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana 3 tappiavainta, 12-kulmainen holkkiavainkätki SW 14, 4 kiinnityskäpälää.

**Erikoistarvike:**

Leuat katso nrot 361331 – 361970.

Vääntömomenttiavain nro 656050 koko 60. Kiristyspultti nro 360025.

**Huomautus:**

Elektroninen vastaanotin Clamp Assist, ks. nro 361306. Kiinnitysvälin levennys mahdollista perusrungolla nro 360420 koko 125.

Malli: Nollapistekiinnityssysteemi

Paino: 30 kg

Kokonaispituus L: 455 mm

Perusrungon pituus a: 398 mm

Perusrungon leveys B: 126 mm

Perusrungon korkeus c: 100 mm

f: 21 mm

## Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	455 mm
m	180 mm
f	21 mm
r	118 mm
Perusrungon leveys B	126 mm
Paino	30 kg
Perusrungon korkeus c	100 mm
Poikittäisura	20 mm
g	24 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	Titan 2
Pitkittäisura	20 mm
tyyppi	125M
Perusrungon pituus a	398 mm
Malli	Nollapistekiinnityssysteemi

Sarja	Titan 2
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

## Tarvikkeet

Porrasleukojen tartuntakärjet liikkuva tyypille 125	361347 125
Tukileuat liikkuva, jäykkä tyypille 125	361340 125
Grip-insertti korkeus 5,5 mm pyöreä Tyyppi	361250
Korotuslevy tyypille 125K	361230 125K
Grip-insertti kovametallia, korkeus 7,1 - 8,6 mm Tyyppi	361242
Grip-insertti, 2 kärkeä, korkeus 3,7 – 5,2 mm Tyyppi	361238
Tukileuat heilurimainen, liikkuva tyypille 125	361336 125
Puristusvoiman mittausjärjestelmä "Clamp assist" Tyyppi CA	361306 CA
Grip-insertti, 4 kärkeä, korkeus 3,7 – 5,2 mm Tyyppi	361241
Kavennetut tartuntaleuat, 64 mm kiinteä tyypille 125	361356 125
Työkappaleen tuki 3-ulotteinen Tyyppi 125	360435 125
Työkappaleen tuki	360555
Tukileuat kiinteä tyypille 125	361331 125
Kavennetut tartuntaleuat, 64 mm liikkuva tyypille 125	361355 125
Kavennettu leuka liikkuva tyypille 125	361353 125
5-sivuinen leuka tyypille FIX	361361 FIX
Alasvetosarjan laukku tyypille 1	361346 1
Porrasleukojen tartuntakärjet kiinteä tyypille 125	361348 125
Alasvetosarjan laukku tyypille 2	361346 2
Laukkusarja (5-sivuiselle leualle)	361365
Grip-insertti, 2 kärkeä, korkeus 5,2 – 6,7 mm Tyyppi	361240
Pinnoitettu kiinnitysholkki, korkeus 5,2 - 6,7 mm tasainen Tyyppi	361245

Kavennettu leuka kiinteä tyypille 125	361354 125
5-sivuinen leuka tyypille MOBIL	361361 MOBIL