




NC-koneruuvipuristin TITAN 2, kiristysvoiman mittaustoiminto "Clamp assist", Tyyppi: 125L



Tilaustiedot

Tilausnumero	361304 125L
GTIN	4250364402873
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Malli:

Ominaispiirre:

Kiristin modulaariseen kiinnitysjärjestelmään.

Tehostettu työisku aihoiden turvalliseen kiinnittämiseen alasetoiminnolla.

Leuassa M12- lieriökantaruuvit.

8 mm upotettu kiinnitysreuna alasetodossa, 3 mm tartuttaessa.

Kiinnitys mahdollinen lähellä neutraalia viistettä

.Aiempien mallien kiinnitysleuat ovat yhteensopivia.

Jäähdytysaineen ja lastujen poistoaukko. Tarkat ohjausurat.

Kierteet työkappaleen tukea ja jatkokappaletta varten.

Enimmäiskiristysvoima 40 kN.

Liukupinta induktiokarkaistu. Sivut, ylä- ja alapuoli hiottu.

Etu:

Tarkka, voimakas monitoiminen koneruuvipuristin.

· **Luotettava aihion kiristys koneruuvipuristimella, erikoispitkä työisku.**

· **Tarkka viimeistely, perusrunko työstetty joka puolelta.**

Toiminto:

Kiristäminen vain säädettävällä vääntömomenttiavaimella (enintään 30 Nm).

Erityinen puristusruuvi ja mekaaninen tehostin.

Puristuskarassa mittausanturit, täysin kapseloitu. Puristusvoimien välitys radioteitse (2,4 GHz)

mittausjärjestelmään nro 361306. Ei ole arka värinöille, jäähdytysainesuojaus.

Käyttö:

Perinteiseen kiinnittämiseen, tarttumiskiinnittämiseen ja

alasetokiinnittämiseen.Aihoiden sekä poltto- ja sahauskappaleiden **kiinnitys** puristamalla

karkaistuja ja vaihdettavia tartuntakärkiä työkappaleeseen. Sopii kaikille materiaaleille n. 1000 N/mm² lujuuteen asti. Käytettävissä vaaka-asennossa ja sivuttain.

Todellisten kiristysvoimien mittaamiseen ja tarkistamiseen.

Toimituksen sisältö:

Mukana 3 tappiavainta, 12-kulmainen holkkiavainkärki SW 14, 4 kiinnityskäpälää.

Erikoistarvike:

Leuat katso nrot 361331 – 361970.

Vääntömomenttiavain nro 656050 koko 60.

Huomautus:

Elektroninen vastaanotin Clamp Assist, ks. nro 361306. Pidennyskappale ja liitos toiselle otsapuolen kiristimelle pyynnöstä.

Paino: 38 kg

Kokonaispituus L: 587 mm

Perusrungon pituus a: 530 mm

Perusrungon leveys B: 126 mm

Perusrungon korkeus c: 100 mm

f: 21 mm

Tekninen kuvaus

r	216 mm
Uraetäisyys p	176 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	Titan 2
f	21 mm
Perusrungon pituus a	530 mm
g	24 mm
Pitkittäisura	20 mm
Perusrungon leveys B	126 mm
Perusrungon korkeus c	100 mm
Poikittäisura	20 mm
Kokonaispituus L	587 mm
Paino	38 kg
tyyppi	125L
Sarja	Titan 2
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Laukkusarja (5-sivuiselle leualle)	361365
Grip-insertti, 2 kärkeä, korkeus 3,7 – 5,2 mm Tyyppi	361238
Grip-insertti kovametallia, korkeus 7,1 - 8,6 mm Tyyppi	361242
Kavennettu leuka liikkuva tyypille 125	361353 125
Kavennetut tartuntaleuat, 64 mm kiinteä tyypille 125	361356 125
Grip-insertti, 4 kärkeä, korkeus 3,7 – 5,2 mm Tyyppi	361241
Kavennetut tartuntaleuat, 64 mm liikkuva tyypille 125	361355 125
Alasvetosarjan laukku tyypille 2	361346 2
Tukileuat liikkuva, jäykkä tyypille 125	361340 125
Alasvetosarjan laukku tyypille 1	361346 1
Työkappaleen tuki	360555
Tukileuat heilurimainen, liikkuva tyypille 125	361336 125
Pinnoitettu kiinnitysholkki, korkeus 5,2 - 6,7 mm tasainen Tyyppi	361245
Tukileuat kiinteä tyypille 125	361331 125
Kavennettu leuka kiinteä tyypille 125	361354 125
Puristusvoiman mittausjärjestelmä "Clamp assist" Tyyppi CA	361306 CA
Korotuslevy tyypille 125K	361230 125K
Grip-insertti, 2 kärkeä, korkeus 5,2 – 6,7 mm Tyyppi	361240
5-sivuinen leuka tyypille FIX	361361 FIX
Työkappaleen tuki 3-ulotteinen Tyyppi 125	360435 125
Porrasleukojen tartuntakärjet kiinteä tyypille 125	361348 125
Porrasleukojen tartuntakärjet liikkuva tyypille 125	361347 125
Grip-insertti korkeus 5,5 mm pyöreä Tyyppi	361250
5-sivuinen leuka tyypille MOBIL	361361 MOBIL