

HOLEX**Liuskakaralaikka Huopa (A), hieno, Pään Ø×pään leveys: 60X50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554970 60X50
GTIN	4045197803948
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

{0}Huopalamellit{0} säteittäin työkalun akselin ympärillä. Varren Ø 6 mm.

Huopa on kyllästetty normaalikorundilla (A). Tuottaa **tasalaatuisen mattaviimeistellyn pinnan.**

Käyttö:

Pinttyneen lian ja hapettumien poistoon metallista. CrNi-terästen ja muiden jaloterästen, myös ei-rautametallien mattahiontaan.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	9000 min ⁻¹
Suositteltu kierrosluku	5000 min ⁻¹
Varren Ø	6 mm
Pään Ø	60 mm
Pään leveys	50 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Rakeistus-vertailu	280
Hienousaste	hieno
Tuotenimen määrite	hieno

Tuotetyyppi

Liuskakaralaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		