


**Liuskakaralaukka Huopa (SiC), karkea, Pään Ø × leveys: 40X20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554971 40X20
GTIN	4045197803955
Tuoteluokka	52E

**Kuvaus****Malli:**

Huopalamellit säteittäin työkalun akselin ympärillä. Varren Ø 6 mm.

Teräväsärmäinen piikarbidirae (SiC) aggressiiviseen hiontaan ja **hieman kiiltävään lopputulokseen.**

**Käyttö:**

Pinttyneen lian ja hapettumien poistoon metallista. CrNi-terästen ja muiden jaloterästen, myös ei-rautametallien mattahiontaan.

**Tekninen kuvaus**

Pään leveys	20 mm
Enimmäiskierrosluku	14000 min <sup>-1</sup>
Pään Ø	40 mm
Varren Ø	6 mm
Suositteltu kierrosluku	7500 min <sup>-1</sup>
Hioma-aine	piikarbidi
Hioma-aineen lyhenne	SiC

Rakeistus-vertailu	100
Hienousaste	karkea
Tuotenimen määräite	karkea
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		