


**HOLEX****Liuskakaralaukka Huopa (SiC), hieno, Pään Ø × leveys: 80X50mm****Tilauksetiedot**

Tilausnumero	554973 80X50
GTIN	4045197804037
Tuoteluokka	52E

**Kuvaus****Malli:**

Huopalamellit säteittäin työkalun akselin ympärillä. Varren Ø 6 mm.

Teräväsärmäinen piikarbidirae (SiC) aggressiiviseen hiontaan ja **hieman kiiltävään lopputulokseen.**

**Käyttö:**

Pinttyneen lian ja hapettumien poistoon metallista. CrNi-terästen ja muiden jaloterästen, myös ei-rautametallien mattahiontaan.

**Tekninen kuvaus**

Pään Ø	80 mm
Suosittelun kierrosluku	4000 min <sup>-1</sup>
Pään leveys	50 mm
Varren Ø	6 mm
Enimmäiskierrosluku	7000 min <sup>-1</sup>
Hioma-aine	piikarbidi
Hioma-aineen lyhenne	SiC

Rakeistus-vertailu	280
Hienousaste	hieno
Tuotenimen määrite	hieno
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		