



Momenttiavain räikkä, Suurin kiristysmomentti: 50Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	657272 50
GTIN	4045197804105
Tuoteluokka	62E

Kuvaus

Malli:

Vankka yksivartinen momenttiavain, säädettävissä mikrometriasteikolla, jonka säätöjä ei voi muuttaa vahingossa.

Kiinteä räikkä, nelikulmapidin vaihtohylsulle.

Mittayksiköt: Nm, lbfft. Räikkä, jossa **kääntönelikanta** ja kiinnitystappi, **myötä- ja vastapäiväkieristykseen**.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, avain laukeaa ja antaa merkin (ääni ja värähdys). Avain on heti uudelleen käyttövalmis.

Käyttö:

Pienille ja keskisuurille sarjoille.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tarkkuus:

$\pm 3\%$ näytetystä arvosta.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Kiristysuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±3 %
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	0,5 Nm
Paino	700 g
Suurin kiristysmomentti	50 Nm
Näyttö	analoginen
Vääntömomenttialue	10 - 50 Nm
Palaute	irrottava
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Lukema valittavissa	Nm
Lukema valittavissa	lbf·ft
Kokonaispituus L	328 mm
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [L ₃]	209 mm
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Liitännämuoto	Vääntönelikulma (räikkä)
Standardi	DIN EN ISO 6789
Mittaustapa	Vääntömomentti
Kalibrointi	O1
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tiedot tallennettavissa	ei
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
mittaustekniikka	mekaaninen
Tuotetyyppi	Momenttiavain

Palvelut

DAkS-kalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 1000 Nm	020020 1000
KalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 400 Nm	020010 400

Tarvikkeet

Varaosasarja räikille Vääntönelikulma 3/8 tuuma	657271 3/8
-------------------------------------------------	------------