



## Momenttiavain räikkä, Suurin kiristysmomentti: 100Nm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	657272 100
GTIN	4045197804112
Tuoteluokka	62E

### Kuvaus

**Malli:**

Vankka yksivartinen momenttiavain, säädettävissä mikrometriasteikolla, jonka säätöjä ei voi muuttaa vahingossa.

Kiinteä räikkä, nelikulmapidin vaihtohylsulle.

**Mittayksiköt:** Nm, lbfft. Räikkä, jossa **kääntönelikanta** ja kiinnitystappi, **myötä- ja vastapäiväkieristykseen**.

**Toiminto:**

Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, avain laukeaa ja antaa merkin (ääni ja värähdys). Avain on heti uudelleen käyttövalmis.

**Käyttö:**

Pienille ja keskisuurille sarjoille.

**Standardi:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Tarkkuus:**

±3 % näytetystä arvosta.

**Käyttötiedot:****Piirustuksen ja kaavan selite:**

$L_1$  = vivun pituus ilman vaihtopäätä

$L_2$  = momenttiavaimen säädetty pistomitta

$L_3$  = vivun pituus, mukaan lukien kalibrintipistomitta

$L_4$  = vaihtopään selvitetty pistomitta

$L$  = työkalun kokonaispituus

$T_1$  = asetettava vääntömomentti

$T_2$  = määrätty vääntömomentti

**Huomautus:**

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

## Tekninen kuvaus

Mittaustarkkuus vääntömomentti	±3 %
Näyttö	analoginen
Suurin kiristysmomentti	100 Nm
Kiristysuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	1 Nm
Paino	800 g
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Vääntömomenttialue	20 - 100 Nm
Standardi	DIN EN ISO 6789
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Vivun pituus, mukaan lukien lukien kalibrointipistomitta [L <sub>3</sub> ]	252 mm
Mittaustapa	Vääntömomentti
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Liitäntämuoto	Vääntönelikulma (räikkä)
Lukema valittavissa	Nm
Lukema valittavissa	lbfft
Palaute	irrottava
Kokonaispituus L	375 mm
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Kalibrointi	O1
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tiedot tallennettavissa	ei
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
mittaustekniikka	mekaaninen
Tuotetyyppi	Momenttiavain

## Palvelut

KalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 400 Nm	020010 400
DAkS-kalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 1000 Nm	020020 1000

## Tarvikkeet

Varaosasarja räikille Vääntönelikulma 1/2 tuuma	657271 1/2
---	------------