

Garant**Kartioupotin, HB740, Ø D: 6,3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210410 6,3
GTIN	4045197804259
Tuoteluokka	21M

Tekninen kuvaus

Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen	1,5 mm
Terien lkm Z	3
DIN-lieriökanta-ruuveille	M3
Pään pituus l	16 mm
Lasku-Ø	6,3 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,04 mm
Varren Ø	7,2 mm
Terien pituus	6,2 mm
Sarja	TopCut
Kiinnityskoko	10 mm
Pinnoitus	TiAlN
Laji	HB740
Lastuava aine	TKM
Kärkiupottimen kärkikulma	90
Standardi	Tehdasnormi

Upottimen terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	ei
Varsi	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	80 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	60 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	12 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	S
GG(G)	soveltuu	35 m/min	K
CuZn	soveltuu	70 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
ilma	sopii rajoituksin		