

**BMI®****Rullamitta Vario, tarkkuus 1, nauhan pituus: 2m****Tilaustiedot**

Tilausnumero	462090 2
GTIN	4007368112228
Tuoteluokka	46M

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin kevyt ja kätevä nauhamitta ammattikäyttöön. Kotelo lasikuituvahvisteista polyamidia.

**Nauhan lukitus ja automaattinen takaisinkelaus.** Liukulaakerit Teflonia sisältävää TRIBOCOMP®-erikosmateriaalia huolehtivat **pehmeästä luistosta** ja erittäin kevyestä liikkeestä. Innovatiivinen puskuri erikoiskumista vaimentaa takaiskuenergian ja suojaa rannetta. Kirkas erikoislakka suojaa nauhaa tehokkaasti kulumiselta. **Ylimääräinen heijastusten poisto** mahdollistaa selkeän näkymän kaikissa valaistusolosuhteissa.

**Tekninen kuvaus**

Kotelon pituus	58 mm
Kotelon korkeus	57 mm
Nauhan leveys	13 mm
nauhan pituus	2 m
Kotelon leveys	26 mm
Standardi	EG I
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

---

## Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 2 m

026240 2