

BMI®**Rullamitta Vario, tarkkuus 1, nauhan pituus: 5m****Tilaustiedot**

Tilausnumero	462090 5
GTIN	4007368112242
Tuoteluokka	46M

Kuvaus**Malli:**

Erittäin kevyt ja kätevä nauhamitta ammattikäyttöön. Kotelo lasikuituvahvisteista polyamidia.

Nauhan lukitus ja automaattinen takaisinkelaus. Liukulaakerit Teflonia sisältävää TRIBOCOMP®-erikosmateriaalia huolehtivat **pehmeästä luistosta** ja erittäin kevyestä liikkeestä. Innovatiivinen puskuri erikoiskumista vaimentaa takaiskuenergian ja suojaa rannetta. Kirkas erikoislakka suojaa nauhaa tehokkaasti kulumiselta. **Ylimääräinen heijastusten poisto** mahdollistaa selkeän näkymän kaikissa valaistusolosuhteissa.

Tekninen kuvaus

Kotelon leveys	26 mm
nauhan pituus	5 m
Kotelon pituus	75 mm
Nauhan leveys	16 mm
Kotelon korkeus	70 mm
Standardi	EG I
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 5 m

026240 5