

**Garant****Huopakiillotuslaikka varren Ø 3 mm, Tyyppi: KE1012****Tilaustiedot**

Tilausnumero	552100 KE1012
GTIN	4045197803887
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

Pitkäikäiset huopakiillotuslaikat, **keskikova, erittäin hyvin muotonsa säilyttävä huopa.**

**Käyttö:**

Esi- ja viimeistelykiillotukseen esihiotuilla pinnoilla, joilla tarkat geometriset muodot ovat tärkeitä.

**Huomautus:**

Huopakiillotuslaikkoja on käytettävä yhdessä **hioma- ja kiillotustahnojen kanssa** kuten nrot 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Suositeltu kehänopeus: 5 – 10 m/s.

Kovuusaste: keskikova

Pään Ø: 10 mm

Pään pituus: 12 mm

Varren Ø: 3 mm

**Tekninen kuvaus**

Pään Ø	10 mm
Varren Ø	3 mm

Pään pituus	12 mm
Kovuusaste	keskikova
Suosittelut kierrosnopeus	5 - 10 m/s
Tuotetyyppi	Kiillotuskara

## Tarvikkeet

Timanttihiomatahna 10 g, alkoholi- ja vesiliukoinen Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 7 µm	552340 7
Kiillotustahnatanko Unipol® Väri WHITE	555740 WHITE
Hiomatahna SiC Rakeisuus SiC-hiontatahna 150	552250 150
Kiillotustahnatanko Unipol® Väri DARKPINK	555740 DARKPINK
Kiillotustahnatanko Unipol® Väri BLUE	555740 BLUE
Hiomatahna SiC Rakeisuus SiC-hiontatahna 280	552250 280
Timanttihiomatahna 5 g, alkoholi- ja vesiliukoinen Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 1 µm	552330 1
Timanttihiomatahna 10 g, alkoholi- ja vesiliukoinen Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 3 µm	552340 3
Timanttihiomatahna 10 g, alkoholi- ja vesiliukoinen Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 10 µm	552340 10
Timanttihiomatahna 5 g, alkoholi- ja vesiliukoinen Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 10 µm	552330 10
Timanttihiomatahna 5 g, alkoholi- ja vesiliukoinen Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 7 µm	552330 7
Timanttihiomatahna 5 g, alkoholi- ja vesiliukoinen Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 30 µm	552330 30
Timanttihiomatahna 5 g, alkoholi- ja vesiliukoinen Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 0,5 µm	552330 0,5
Timanttihiomatahna 10 g, alkoholi- ja vesiliukoinen Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 15 µm	552340 15
Timanttihiomatahna 5 g, alkoholi- ja vesiliukoinen Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 15 µm	552330 15

Timanttihiomatahna 10 g, alkoholi- ja vesiliukoinen  
Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 1 µm

552340 1

Timanttihiomatahna 5 g, alkoholi- ja vesiliukoinen  
Monokristalli Rakeistus timanttihiomatahna 3 µm

552330 3