

Garant**Kiillotuskaralaikka, rae 220 (ruskea) hieno, Pään Ø×pään pituus: 6X10mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 551920 6X10 |
| GTIN | 4045197804532 |
| Tuoteluokka | 51E |

Kuvaus**Malli:**

Kiillotuslaikat **normaalikorundilla (A)** elastisesti kumiin sidottuna.

GARANT-kiillotuslaikoille on ominaista pitkä käyttöikä ja nopeasti syntyvä, hieno ja tasainen pinta. Rakenteesta riippuen hiontatulos on tasaisesta hienokiillotuksesta erikoiskiillotukseen. GARANT-kiillotuslaikat voidaan muotoilla itse oikaisutyökaluilla.

Käyttö:

Teräksen, ruostumattoman ja haponkestävän teräksen, erittäin hyvin kuumuutta kestävien materiaalien ja ei-rautametallien viimeistelyhiontaan ja kiillotukseen. Kiillotuskaralaikat eivät tukkeudu edes työstettäessä voitelevia materiaaleja. Ruostumattomien säiliöiden yms. mattaviimeistelyyn ja pintakuviointiin. **Hiontarakeen elastisen sideaineen ansiosta hiontajälki on erittäin sileä.**

Ei sovellu särmien ja karheiden pintojen hiontaan.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------|--------|
| Pään Ø | 6 mm |
| Muodon kuvaus | Lieriö |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Suositteltu kierrosnopeus | 10 - 15 m/s |
| Varren Ø | 3 mm |
| Rakeisuus | 220 |
| Pään pituus | 10 mm |
| Hioma-aine | Normaalikorundi (A) |
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Väri | ruskea |
| Tuotetyyppi | Kiillotuskara |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |