



Jyrsintappi Z-teräs - karkea, KM, Tyyppi: A1020



Tilaustiedot

Tilausnumero	540740 A1020
GTIN	4045197804723
Tuoteluokka	52D

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan. Varren \varnothing 6 mm.

Käyttö:

Optimoitu **teräksen ja valuteräksen** työstöön.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	64 mm
Muoto	A1020
Hammastus, lyhytnimitys	Z-teräs
Pään \varnothing	9,6 mm
Muodon kuvaus	Lieriö
Hammastustiheysaste	karkea

Varren Ø	6 mm
Pään pituus	19 mm
Sarja	Z-teräshammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		