

HOLEX**Jyrsintappi Z-teräs - karkea, KM, Tyyppi: C0616****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540740 C0616
GTIN	4045197804785
Tuoteluokka	52D

Kuvaus**Malli:**

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan. Varren Ø 6 mm.

Käyttö:

Optimoitu **teräksen ja valuteräksen** työstöön.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	50 mm
Muoto	C0616
Hammastus, lyhytnimitys	Z-teräs
Muodon kuvaus	Lieriö/pyöreä
Hammastustiheysaste	karkea
Pään Ø	6 mm

Varren Ø	6 mm
Pään pituus	18 mm
Sarja	Z-teräshammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		