

**HOLEX****Jyrsintappi Z-teräs - karkea, KM, Tyyppi: C1020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540740 C1020
GTIN	4045197804808
Tuoteluokka	52D

**Kuvaus****Malli:**

**Innovatiivinen hammastus** mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan. Varren Ø 6 mm.

**Käyttö:**

Optimoitu **teräksen ja valuteräksen** työstöön.

**Tekninen kuvaus**

Pään Ø	9,6 mm
Hammastustiheysaste	karkea
Muoto	C1020
Varren Ø	6 mm
Kokonaispituus	64 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z-teräs

Muodon kuvaus	Lieriö/pyöreä
Pään pituus	19 mm
Sarja	Z-teräshammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		