

**HOLEX****Jyrsintappi Z-teräs - karkea, KM, Tyyppi: F1225****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540740 F1225
GTIN	4045197804891
Tuoteluokka	52D

**Kuvaus****Malli:**

**Innovatiivinen hammastus** mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan. Varren Ø 6 mm.

**Käyttö:**

Optimoitu **teräksen ja valuteräksen** työstöön.

**Tekninen kuvaus**

Muoto	F1225
Kokonaispituus	70 mm
Varren Ø	6 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z-teräs
Pään Ø	12,7 mm
Muodon kuvaus	Pyörökaari

Hammastustiheysaste	karkea
Pään pituus	25 mm
Sarja	Z-teräshammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		