

**Garant****Pieni jyrsintappi Z9 – eritt. harva (ei-rautam./alum.), KM, Tyyppi: A0313****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546908 A0313
GTIN	4045197804969
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm.

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Tekninen kuvaus**

Hammastustiheysaste	eritt. harva (ei-rautam. / alum.)
Pään Ø	3 mm
Muodon kuvaus	Lieriö
Muoto	A0313

Kokonaispituus	40 mm
Hammastus, lyhlytnimitys	Z9
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	13 mm
Sarja	Z9-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		