

Garant**Pieni jyrsintappi Z9 – eritt. harva (ei-rautam./alum.), KM, Tyyppi: F0313****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546908 F0313
GTIN	4045197804990
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Muoto	F0313
Pään Ø	3 mm
Varren Ø	3 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z9
Hammastustiheysaste	eritt. harva (ei-rautam. / alum.)
Kokonaispituus	40 mm
Muodon kuvaus	Pyörökaari
Pään pituus	13 mm
Sarja	Z9-hammastus

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		