

Garant**Setting Bench SB 1, Tyyppi: 300****Tilaustiedot**

Tilausnumero	439900 300
GTIN	4062406206000
Tuoteluokka	41R

Kuvaus**Malli:**

Helposti ja kätevästi käytettävä, vaakasuora säätölaite työpajakäyttöön soveltuvalla kosketusnäytöllä sisä- ja ulkomittauslaitteen esiasettamiseen. Laite on työstetty korkealaatuisesti, ja siinä on massiivinen graniittijalusta ja huipputarkat ohjaimet. Erittäin tarkka moottoriohjaus säätää asetetut arvot myös eri mittausvoimilla reaaliajassa. Monikielinen ohjelmisto. USB-liitännät tulostimelle ja skannerille.

Toiminto:

- **Sisä- ja ulkomitat voidaan antaa millimetreinä tai tuumina.**
- **Integroitu toleranssilaskuri minimi-, maksimi- ja keskiarvojen pikavalinnalla.**
- **Suosikkien tallentaminen mittausvälineiden toistettavaa säätämistä varten.**
- **Kulku (historia) taltioidaan ja on haettavissa milloin tahansa.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen, pölysuojuksen, tehdaskalibroinnin, käyttöohjeen, kuljetuspidikkeet.

Erikoistarvike:

Adapteri nro 439910; 439912; 439915; 439916, tulostin nro 085505, 2D-viivakoodiskanneri nro 439930 koko 1950GHD, pistorasialista nro 081163; 081179.

Huomautus:

Mittauspoikkeaman raja-arvo (MPE) standardin VDI/VDE/DGQ/DKD 2618, arkki 17.2, mukaisesti. Sallitut ympäristöolosuhteet 20 °C ±3 K, mitattu kalibroituilla normaaleilla tai normaalimittauslaitteilla, joissa käytetään integroitua lämpötilan kompensointia.

Tekninen kuvaus

Toistotarkkuus (2 σ)	1 μ m
Liitäntä	USB-liitäntä
Mittausalue sisäpuolella	1 - 305 mm
Tehonkulutus	150 W
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Mittausalue ulkopuolella	40,1 - 345 mm
Tarkkuus	1,5 + L(mm)/300 μ m
Lähtöjännite	24 V, 5 A
Pohjalevyn pituus	840 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Verkkotaajuus	50 - 60 Hz
Paino	110 kg
Verkköjännite	100 - 240 V
Korkeus	573 mm
Pohjalevyn syvyys	320 mm
Lukema	0,001 mm
Virtalähde	100 - 240 V
Näyttötapa	TFT-kosketusnäyttö
Näytön koko	10 tuuma
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Asetuslaite

Tarvikkeet

Pistorasialista, ylijännitesuoja Pistorasioiden lukumäärä	081163
Adapteri 2-piste-reiänmittauslaitteet 1 kpl Tyyppi 90-300	439914 90-300
Käsiikäyttöinen skanneri 2D Tyyppi 1950GHD	439930 1950GHD
Tarratulostin LabelWriter Tyyppi LW450	085505 LW450

Adapteri kosketuspinta ulkona1 kpl Tyyppi OUTSIDE	439910 OUTSIDE
Adapterisarja yleismittauslaitteille Tyyppi UNIVERSAL	439916 UNIVERSAL
Adapteri kosketuspinta sisällä1 kpl Tyyppi INSIDE	439912 INSIDE
Adapteri 2-piste-reiänmittauslaitteet1 kpl Tyyppi 35-90	439914 35-90