

Garant**Setting Bench SB 1, Tyyppi: 600****Tilaustiedot**

Tilausnumero	439900 600
GTIN	4062406206017
Tuoteluokka	41R

Kuvaus**Malli:**

Helposti ja kätevästi käytettävä, vaakasuora säätölaite työpajakäyttöön soveltuvalla kosketusnäytöllä sisä- ja ulkomittauslaitteen esiasettamiseen. Laite on työstetty korkealaatuisesti, ja siinä on massiivinen graniittijalusta ja huipputarkat ohjaimet. Erittäin tarkka moottoriohjaus säätää asetetut arvot myös eri mittausvoimilla reaaliajassa. Monikielinen ohjelmisto. USB-liitännät tulostimelle ja skannerille.

Toiminto:

- **Sisä- ja ulkomitat voidaan antaa millimetreinä tai tuumina.**
- **Integroitu toleranssilaskuri minimi-, maksimi- ja keskiarvojen pikavalinnalla.**
- **Suosikkien tallentaminen mittausvälineiden toistettavaa säätämistä varten.**
- **Kulku (historia) taltioidaan ja on haettavissa milloin tahansa.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen, pölysuojuksen, tehdaskalibroinnin, käyttöohjeen, kuljetuspidikkeet.

Erikoistarvike:

Adapteri nro 439910; 439912; 439915; 439916, tulostin nro 085505, 2D-viivakoodiskanneri nro 439930 koko 1950GHD, pistorasialista nro 081163; 081179.

Huomautus:

Mittauspoikkeaman raja-arvo (MPE) standardin VDI/VDE/DGQ/DKD 2618, arkki 17.2, mukaisesti. Sallitut ympäristöolosuhteet 20 °C ±3 K, mitattu kalibroiduilla normaaleilla tai normaalimittauslaitteilla, joissa käytetään integroitua lämpötilan kompensointia.

Tekninen kuvaus

Paino	140 kg
Verkköjännite	100 - 240 V
Liitäntä	USB-liitäntä
Korkeus	596 mm
Lähtöjännite	24 V, 5 A
Pohjalevyn syvyys	320 mm
Toistotarkkuus (2 σ)	1 μ m
Pohjalevyn pituus	1140 mm
Mittausalue ulkopuolella	40,1 - 655 mm
Mittausalue sisäpuolella	1 - 615 mm
Verkkotaajuus	50 - 60 Hz
Tarkkuus	1,5 + L(mm)/300 μ m
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Tehonkulutus	150 W
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Lukema	0,001 mm
Virtalähde	100 - 240 V
Näytön koko	10 tuuma
Näyttötapa	TFT-kosketusnäyttö
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Asetuslaite

Tarvikkeet

Pistorasialista, ylijännitesuoja Pistorasioiden lukumäärä	081163
Adapteri kosketuspinta sisällä1 kpl Tyyppi INSIDE	439912 INSIDE
Adapteri 2-piste-reiänmittauslaitteet1 kpl Tyyppi 90-300	439914 90-300
Tarratulostin LabelWriter Tyyppi LW450	085505 LW450
Adapteri kosketuspinta ulkona1 kpl Tyyppi OUTSIDE	439910 OUTSIDE

