

Garant**Setting Bench SB 1, Tyyppi: 1000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	439900 1000
GTIN	4062406206024
Tuoteluokka	41R

Kuvaus**Malli:**

Helposti ja kätevästi käytettävä, vaakasuora säätölaite työpajakäyttöön soveltuvalla kosketusnäytöllä sisä- ja ulkomittauslaitteen esiasettamiseen. Laite on työstetty korkealaatuisesti, ja siinä on massiivinen graniittialusta ja huipputarkat ohjaimet. Erittäin tarkka moottoriohjaus säätää asetetut arvot myös eri mittausvoimilla reaaliajassa. Monikielinen ohjelmisto. USB-liitännät tulostimelle ja skannerille.

Toiminto:

- **Sisä- ja ulkomitat voidaan antaa millimetreinä tai tuumina.**
- **Integroitu toleranssilaskuri minimi-, maksimi- ja keskiarvojen pikavalinnalla.**
- **Suosikkien tallentaminen mittausvälineiden toistettavaa säätämistä varten.**
- **Kulku (historia) taltioidaan ja on haettavissa milloin tahansa.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen, pölysuojuksen, tehdaskalibroinnin, käyttöohjeen, kuljetuspidikkeet.

Erikoistarvike:

Adapteri nro 439910; 439912; 439915; 439916, tulostin nro 085505, 2D-viivakoodiskanneri nro 439930 koko 1950GHD, pistorasialista nro 081163; 081179.

Huomautus:

Mittauspoikkeaman raja-arvo (MPE) standardin VDI/VDE/DGQ/DKD 2618, arkki 17.2, mukaisesti. Sallitut ympäristöolosuhteet 20 °C ±3 K, mitattu kalibroiduilla normaaleilla tai normaalimittauslaitteilla, joissa käytetään integroitua lämpötilan kompensointia.

Tekninen kuvaus

Lähtöjännite	24 V, 5 A
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Verkkojännite	100 - 240 V
Korkeus	626 mm
Verkkotaajuus	50 - 60 Hz
Mittausalue sisäpuolella	1 - 1016 mm
Toistotarkkuus (2 σ)	1 μ m
Pohjalevyn pituus	1540 mm
Liitäntä	USB-liitäntä
Tarkkuus	1,5 + L(mm)/300 μ m
Tehonkulutus	150 W
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Mittausalue ulkopuolella	40,1 - 1056 mm
Pohjalevyn syvyys	320 mm
Paino	210 kg
Lukema	0,001 mm
Virtalähde	100 – 240 V
Näyttötapa	TFT-kosketusnäyttö
Näytön koko	10 tuuma
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Asetuslaite

Tarvikkeet

Tarratulostin LabelWriter Tyyppi LW450	085505 LW450
Adapteri kosketuspinta ulkona1 kpl Tyyppi OUTSIDE	439910 OUTSIDE
Adapteri 2-piste-reiänmittauslaitteet1 kpl Tyyppi 35-90	439914 35-90
Pistorasialista, ylijännitesuoja Pistorasioiden lukumäärä	081163
Adapteri 2-piste-reiänmittauslaitteet1 kpl Tyyppi 90-300	439914 90-300

