



LED-käsivalonheitin Spotlight, Tyyppi: HS5R



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 081464 HS5R |
| GTIN | 4013674139828 |
| Tuoteluokka | 04B |

Kuvaus

Malli:

ABS-muovista valmistettu LED-käsivalonheitin integroidulla akulla ja kolmella valotoiminnolla työskentelyalueen optimaaliseen valaisuun.

- **Sisältää magneetin, jolla valaisin voidaan kiinnittää metallipintoihin.**
- **Käyttö mahdollista varoitusvalona, kun valaisimeen kiinnitetään värisuodatinkiekk.**
- **Valaisuaika 2 h - 9,5 h asetetusta valaistusvoimakkuudesta riippuen.**

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Lamppu, seinäkiinnittimellä varustettu latausasema, USB-kaapeli, värisuodatinkiekk, käyttöohje.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|--------|
| Valovirta, porras 2 | 105 lm |
| Valaisuaika | 2 h |
| akun jännite | 3,7 V |
| Akkukapasiteetti | 2,6 Ah |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 |
| IP-suojausluokka | IP 20 |

| | |
|----------------------|----------------|
| Akkutyypä | Litium-ioni |
| Valovirta | 420 lm |
| Energiansyöttö | Akkukäyttöinen |
| Lamppu | LED-moduuli |
| Kallistusalue | 90 astetta |
| Valaisuaika porras 2 | 9,5 h |
| ATEX-vyöhyke | ei |
| Tuotetyypä | Työvalaisin |