

LOCTITE**Tasotiivistysaineet, 25 ml, Tyyppi: 518****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083338 518
GTIN	4058093019474
Tuoteluokka	04L

Kuvaus**Malli:**

Tiivistysaineet korvaavat hampun, tiivistysnauhat ja -tahnat, ja kestävät kaasuja, nesteitä, ilmaa, vettä, öljyjä, hiilivetyjä ja monia kemiallisia tuotteita. **Täydellinen pintakosketus** takaa **sataprosenttisen tiiviiden**. Asennusvaiheessa ennen kovettumista putkikierteitä voi kiertää auki tai niiden asentoa muuttaa tavallisilla työkaluilla. Tiivistysainejäämät eivät tuki suodattimia ja venttiilejä.

Puolijäykkä, keskiluja tasotiiviste, joka on tarkoitettu käytettäväksi jäykille rauta-, alumiini- ja teräslaipoille. Voi täyttää enintään 0,25 mm:n välyksen ja muodostaa joustavan, kemikaaleja kestävän ja lujan tiivisteeseen. Tiivistetyt osat on helppo irrottaa toisistaan pitkänkin käytön jälkeen.

- **Lujempi pito epäpuhtailla pinnoilla**
- **Parannettu joustavuus ja tarttuvuus**
- **Parannettu tiivistuskyky**
- **Parannettu kovettuminen välyksissä**
- **Tehokas passiivisilla metallipinnoilla ilman aktivaattoria**

Käyttö:

Keskikova, yleiskäyttöinen tasotiiviste - erinomainen toleranssi epäpuhtauksille. Ihanteellinen teräs-, valuteräs- ja alumiinilaille.

Huomautus:

Puhdista pinnat ennen tiivisteaineen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.

Tekninen kuvaus

Toimintalujuus vastaa	0,25 h
Vaarallisen aineen tunnus	GHS07: Huutomerkki

Valmistajamerkintä	LOCTITE 518
Ominaisuudet	Öljynkestävä
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Ominaisuudet	vedenkestävä
Ominaisuudet	glykolin kestävä
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Säilytyslämpötila	8 - 21 °C
Kemiallinen perusta	Dimetakrylaattiesteri
soveltuu materiaalille	teräs
soveltuu materiaalille	alumiini
leimahduslämpötila	100 °C
soveltuu käyttöalueelle	Tasotiiviste
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Dynaaminen viskositeetti	750000 - 1000000 mPas
Täyttö	25 ml
Käyttölämpötila-alue	-55 - 150 °C
Muoto	nestemäinen
Kosketuslujuusaika	1 min
Väri	pun.
Maksimirakomitta	0,25 mm
Lujuusluokka	keskilujuuksinen
Tiheys	1,1 g/cm ³
Tuotenimen määrite	25 ml
Tuotetyyppi	Tiivistysaine