



## Paineilma-suorahiomakone, kiristysholkkien Ø 6 mm, Tyyppi: 3550-180



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079453 3550-180
GTIN	015451785260
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

Paineilmasuorahiomakone, antoteho 1050 W ja maksimaalinen kierrosluku **18000 rpm**.

**Kiristysholkkien Ø 6 mm.** Lyhyt malli.

### Tekninen kuvaus

Paino	1,2 kg
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Enimmäisilmantarve	1560 l/min
Antoteho	1050 W
Toimintäääni	81 dB(A)
Pituus	248 mm
Valmistajamerkintä	3550-180
Enimmäiskierrosluku	18000 min <sup>-1</sup>
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

